

Edelstahl-Sperrpfosten

Form rund mit Flachkopf, Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm, aus Edelstahl, feste Ausführung, zum Aufdübeln

Artikelnummer: 883208



Sperrpfosten

Edelstahl-Sperrpfosten

- Form rund mit Flachkopf
- Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
- aus Edelstahl
- feste Ausführung
- zum Aufdübeln
- Lieferung inklusive Bodenplatte

Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	klappbar	nein
Absperrsystem	Sperrpfosten	Automatikfunktion	nein
Pfostentyp	Edelstahl-Sperrpfosten	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Form	rund	Material	Edelstahl
Höhe	900 mm	Pfosten Ausführung	feste Ausführung
Durchmesser	76 mm	Lieferumfang	inklusive Bodenplatte
Kopfform	Flachkopf	Gewicht	8,1 kg

Dazu passt auch ...

142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
525473		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau