

Sense Wit 255 IsoSafe 1340lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212270
EAN: 7021982122705

**Elektrisch**

System wattage: 13W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1340lm
Noodlumen: EM 330 lm
Werkzaamheid: 103 lm/W
Kleurtemperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Plastic Opal
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 25
Diameter (mm) D: 255
Cut-out (mm): 230
Inbouwdiepte plafond (mm): 25
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.21 / 1.005

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 260 x 260 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 0 5