


MarCator 1086 WR. Digitális mérőóra

Funkciók

- ON/OFF
 - RESET (kijelző nullázása)
 - mm/inch
 - Számlálási irány megfordítás
 - PRESET (előre beállított méret)
 - TOL (tűrés megadás)
 - < 0 > (a tűrés kijelző üzemmódja)
 - ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
 - DATA (adatátviteli kábellel együtt)
 - Tényező (beállítható)
 - LOCK (egyéni gombzár)
- Nagy kontrasztú LCD-kijelző
 - 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
 - Védőkupak a mérőcsap végén
 - Befogózár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
 - Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
 - **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
 - **Számjegyek magassága:** 11 mm
 - **Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS232C, USB
 - **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
 - **IP védelmi fokozat:** IP 54
 - **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem





Műszaki adatok

Rendelési sz.	4337640	4337641
Terméktípus	1086 WR	
Mérési tartomány	mm	12,5
Osztásérték	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Osztásérték	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"
Hibahatár	mm	0,004
Hibahatár 50 skálaosztás felett	mm	0,002
Ismétlési pontosság	mm	0,001
Mérőerő	N	0,65 – 1,4
Szabvány	Gyári szabvány	
Védőkupak a mérőcsap végén	•	


Rendelési sz.	Befogózár	α	c	b
	mm	mm	mm	mm
4337640	8	144,3	28,5	21
4337641	8	193,2	50	24,8

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4884464	Elem 3 V, CR 2450 típus	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszemes hátfal	1086 b
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p
4337472-E	Rubber bellows (12,5 mm)	
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4337474-E	Rubber bellows (25 mm)	



1082 p



1085 a