



# ALL-SMC6xxx Serie

19" Wandgehäuse, 1-teilig



## ALL-SMC6xxx Serie

Wandgehäuse von 4-27HE, verschiedene Tiefen, 450/600mm, schwarz oder grau

**Grundausrüstung:** Stahlblechgehäuse, 1-teilig mit Glasfronttüre, abschließbar, Käfigmuttern mit Schrauben, L-Winkel

**Farbe:** Lichtgrau ähnlich RAL7035, Schwarz ähnlich RAL9005

**Besonderheiten:** Seitenteil abnehmbar, mit Schnellverschlüssen, inkl. Schloss  
19" Lochrasterprofile an der vorderen und hinteren 19" Ebene (verstellbar nach vorne und hinten)  
Glastüre, Anschlag umbaubar (links/rechts)

**Belastbar:** Bis max. 50Kg

**Kühlung:** Passive Be- und Entlüftung durch Lüftungsschlitze im Boden und Dach  
optionaler Dach-Lüfter nachrüstbar

**Kabeleingänge:** 2x rechteckige Öffnungen für Kabeleingang unten/oben (B320/T50mm)  
1x Bürstenleiste für Kabeleingang, 1x Rückwand abnehmbar

**Nutztiefe:** ca. 340mm bei T450mm Gehäuse  
ca. 490mm bei T600mm Gehäuse

**Belastbar:** 6x Erdungsbolzen + Erdungskabel (Türe)


### Veränderbare 19" Streben




### Abnehmbare Seitenteile



### Rückansicht









## Bestandteile des Wandgehäuses



| S/N | Name                           | Anzahl |
|-----|--------------------------------|--------|
| 1   | Grundgehäuse                   | 1      |
| 2   | Glasfronttüre                  | 1      |
| 3   | Seitenteile                    | 2      |
| 4   | Rückwand                       | 1      |
| 5   | L-Winkel                       | 2      |
| 6   | 19" Streben                    | 4      |
| 7   | Wandbefestigungsstreifen       | 1      |
| 8   | Kabeleingang mit Bürstenleiste | 1      |
| 9   | Kabeleingang mit Blinabdeckung | 1      |
|     | Käfigmutter / Schraubenset     |        |



| Artikel | Außenmasse (B/T/H) | Nutzhöhe | Farbe     | Herstellernummer    |
|---------|--------------------|----------|-----------|---------------------|
| 103393  | 600/450/281mm      | 4HE      | Lichtgrau | ALL-SMC6404Grau     |
| 103393  | 600/450/281mm      | 4HE      | Schwarz   | ALL-SMC6404Schwarz  |
| 103409  | 600/600/281mm      | 4HE      | Lichtgrau | ALL-SMC6604Grau     |
| 103410  | 600/600/281mm      | 4HE      | Schwarz   | ALL-SMC6604Schwarz  |
| 103395  | 600/450/370mm      | 6HE      | Lichtgrau | ALL-SMC6406Grau     |
| 103396  | 600/450/370mm      | 6HE      | Schwarz   | ALL-SMC6406Schwarz  |
| 103411  | 600/600/370mm      | 6HE      | Lichtgrau | ALL-SM C6606Grau    |
| 103412  | 600/600/370mm      | 6HE      | Schwarz   | ALL-SM C6606Schwarz |
| 103397  | 600/450/503mm      | 9HE      | Lichtgrau | ALL-SM C6409Grau    |
| 103398  | 600/450/503mm      | 9HE      | Schwarz   | ALL-SMC6409Schwarz  |
| 103413  | 600/600/503mm      | 9HE      | Lichtgrau | ALL-SM C6609Grau    |
| 103414  | 600/600/503mm      | 9HE      | Schwarz   | ALL-SMC6609Schwarz  |
| 103399  | 600/450/636mm      | 12HE     | Lichtgrau | ALL-SM C6412Grau    |
| 103400  | 600/450/636mm      | 12HE     | Schwarz   | ALL-SMC6412Schwarz  |
| 103315  | 600/600/636mm      | 12HE     | Lichtgrau | ALL-SM C6612Grau    |
| 103416  | 600/600/636mm      | 12HE     | Schwarz   | ALL-SMC6612Schwarz  |
| 103401  | 600/450/769mm      | 15HE     | Lichtgrau | ALL-SM C6415Grau    |
| 103402  | 600/450/769mm      | 15HE     | Schwarz   | ALL-SMC6415Schwarz  |
| 103417  | 600/600/769mm      | 15HE     | Lichtgrau | ALL-SM C6615Grau    |
| 103418  | 600/600/769mm      | 15HE     | Schwarz   | ALL-SMC6615Schwarz  |
| 103403  | 600/450/902mm      | 18HE     | Lichtgrau | ALL-SM C6418Grau    |
| 103404  | 600/450/902mm      | 18HE     | Schwarz   | ALL-SMC6418Schwarz  |
| 103419  | 600/600/902mm      | 18HE     | Lichtgrau | ALL-SM C6618Grau    |
| 103420  | 600/600/902mm      | 18HE     | Schwarz   | ALL-SMC6618Schwarz  |
| 103405  | 600/450/1081mm     | 22HE     | Lichtgrau | ALL-SMC6422Grau     |
| 103406  | 600/450/1081mm     | 22HE     | Schwarz   | ALL-SMC6422Schwarz  |
| 103421  | 600/600/1081mm     | 22HE     | Lichtgrau | ALL-SMC6622Grau     |
| 103422  | 600/600/1081mm     | 22HE     | Schwarz   | ALL-SMC6622Schwarz  |
| 103407  | 600/450/1303mm     | 27HE     | Lichtgrau | ALL-SMC6427Grau     |
| 103408  | 600/450/1303mm     | 27HE     | Schwarz   | ALL-SMC6427Schwarz  |
| 103423  | 600/600/1303mm     | 27HE     | Lichtgrau | ALL-SMC6627Grau     |
| 103424  | 600/600/1303mm     | 27HE     | Schwarz   | ALL-SMC6627Schwarz  |



| Model number       | Dimensions |           |            | Model number       | Dimensions |           |            |
|--------------------|------------|-----------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|
|                    | Width (0)  | Depth (0) | Height (0) |                    | Width (0)  | Depth (0) | Height (0) |
| ALL-SMC6404GR/U    | 600        | 450       | 281.1      | ALL-SMC6604GR/U    | 600        | 600       | 281.1      |
| ALL-SMC6404SCH/ARZ | 600        | 450       | 281.1      | ALL-SMC6604SCH/ARZ | 600        | 600       | 281.1      |
| ALL-SMC6406GR/U    | 600        | 450       | 370        | ALL-SMC6606GR/U    | 600        | 600       | 370        |
| ALL-SMC6406SCH/ARZ | 600        | 450       | 370        | ALL-SMC6606SCH/ARZ | 600        | 600       | 370        |
| ALL-SMC6409GR/U    | 600        | 450       | 503.4      | ALL-SMC6609GR/U    | 600        | 600       | 503.4      |
| ALL-SMC6409SCH/ARZ | 600        | 450       | 503.4      | ALL-SMC6609SCH/ARZ | 600        | 600       | 503.4      |
| ALL-SMC6412GR/U    | 600        | 450       | 636.7      | ALL-SMC6612GR/U    | 600        | 600       | 636.7      |
| ALL-SMC6412SCH/ARZ | 600        | 450       | 636.7      | ALL-SMC6612SCH/ARZ | 600        | 600       | 636.7      |
| ALL-SMC6415GR/U    | 600        | 450       | 770.1      | ALL-SMC6615GR/U    | 600        | 600       | 770.1      |
| ALL-SMC6415SCH/ARZ | 600        | 450       | 770.1      | ALL-SMC6615SCH/ARZ | 600        | 600       | 770.1      |
| ALL-SMC6418GR/U    | 600        | 450       | 903.4      | ALL-SMC6618GR/U    | 600        | 600       | 903.4      |
| ALL-SMC6418SCH/ARZ | 600        | 450       | 903.4      | ALL-SMC6618SCH/ARZ | 600        | 600       | 903.4      |
| ALL-SMC6422GR/U    | 600        | 450       | 1081.2     | ALL-SMC6622GR/U    | 600        | 600       | 1081.2     |
| ALL-SMC6422SCH/ARZ | 600        | 450       | 1081.2     | ALL-SMC6622SCH/ARZ | 600        | 600       | 1081.2     |
| ALL-SMC6427GR/U    | 600        | 450       | 1303.5     | ALL-SMC6627GR/U    | 600        | 600       | 1303.5     |
| ALL-SMC6427SCH/ARZ | 600        | 450       | 1303.5     | ALL-SMC6627SCH/ARZ | 600        | 600       | 1303.5     |