

Artikelnummer: 93390

Kurzbeschreibung: Serveerwagen, aluminium geanodiseerd, L 820 x B 565 x H 975 mm

Langbeschreibung: Serveerwagen, aluminium geanodiseerd: De serveerwagen is voorzien van 2 legplanken en 4 zwenkwielen met niet-strepende massief rubberen banden, gegalvaniseerde stalen vorken, rollagers en draadbescherming. Twee zwenkwielen hebben wielstoppen. Het frame, de twee vierkante buisschuifbeugels en de legborden zijn naar keuze



gemaakt van aluminium of roestvrij staal met een rondom gea'«xtrudeerd aluminium profiel. 5 montageposities maken een variabele ladeafstand mogelijk. Tot 2 legplanken kunnen achteraf worden gemonteerd.[ul] Draagvermogen per legbord: 60 kg Totale hefcapaciteit: 200 kg Vierkante buis: 25 x 25 mm Diameter van het zwenkwiel: 125 mm hoogte: 975 mm L 742 x B 48 mm, buitenafmetingen L 820 x B 565 x B 975 mm, gewicht: 11,8 kg. L 977 x B 657, buitenafmetingen L 1055 x B 735 x H 975 mm, gewicht: 15,4 kg.[ul]

