

IDEAL 3804

Preiswerter Büro-Aktenvernichter mit 400 mm Arbeitsbreite

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. 400 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen und große Formate. Lichtschanke für automatischen Start/Stop. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Streifenschnitt- und Cross Cut-Variante 4 x 40 mm geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (210 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden). Maße (H x B x T): 970 x 640 x 590 mm, Gewicht: 79 kg / 84 kg (Cross Cut).

SCHNITTARTEN

6 mm Streifenschnitt

Blattleistung*: 25-28 / 21-24

Sicherheitsstufe P-2

4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 19-22 / 16-19

Sicherheitsstufe P-4

2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 10-13 / 8-11

Sicherheitsstufe P-5

* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²



IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 3804


Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN Robust und langlebig: Büroklammerfeste Schneidwerke mit gehärteten Vollstahl-Messerwellen aus Qualitätsstahl. Auf die Messerwellen gewähren wir eine LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



EASY-SWITCH Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.



ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.



SCHNITTGUTBEHÄLTER Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden.

