



02121209

Polyestergehäuse Polyester Standard 120 x 122 x 91 mm

Polyestergehäuse Polyester Standard 120 x 122 x 91 mm

[Kataloge](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)[Belegungsplan](#)[Klemmenbestückung](#)

Technische Daten

Höhe	120 mm
Breite	122 mm
Tiefe	91 mm
Material	Polyester
Farbe	fehgrau (RAL 7000)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	90 °C
Dichtung Material	CR-(Chloropren)
Schutzisolierung	vollschutzisoliert nach VDE 0100
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	>10 ¹² Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.711 kg
GTIN	4250157900647

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011007
Montageplatte für 01.121208



10027001
Gelenk aussen / grau



10061421
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.121208



10062001
Erdschiene für 01.121208