

## SCHEREN

S. 123

Abisolierwerkzeuge


### ► 5-161

#### Klemmschere mit gezahnten Greifbacken

Haltend, nicht schneidend. Die Backen sind oben und unten gezahnt. Backenlänge 25 mm

Material Qualitätsstahl, rostfrei

Gesamtlänge: 130 mm, Gewicht: 80 g



5-161

### ► 5-301

#### Schere mit Verzahnung

Eine Schneide ist mikroverzahnt. Schneidenlänge 15 mm

Material Qualitätsstahl, rostfrei

Gesamtlänge: 110 mm, Gewicht: 27 g



5-301

### ► 5-301-13

NEU

#### ESD Schere mit Verzahnung, ableitfähig

Eine Schneide ist mikroverzahnt. Schneidenlänge 15 mm

Material Qualitätsstahl, rostfrei, ableitfähig zwischen  $10^9$  -  $10^9$  Ohm

Gesamtlänge: 110 mm, Gewicht: 27 g



5-301-13

### ► 5-302

#### Elektriker-Schere mit Verzahnung

und Abisolierfunktion, sehr stabile und robuste Ausführung, Schneidenlänge 45 mm

Material Qualitätsstahl, rostfrei

Gesamtlänge: 130 mm, Gewicht: 67 g



5-302

### ► 5-305

#### Kombinations-Schere, Allesstecher

glatte Schneide, einseitige Außenverzahnung, Schneidenlänge 30 mm

Druckfeder und Feststeller. Material Qualitätsstahl, rostfrei.

Gesamtlänge: 145 mm, Gewicht: 58 g



5-305

### ► 5-306

#### Schere, schwarz lackiert, Kopf poliert

Kein ESD! Schneidenlänge 30 mm

Material Qualitätsstahl, rostfrei.

Gesamtlänge: 180 mm, Gewicht: 85 g



5-306

### ► 5-308

#### Schere, sehr feine Verzahnung

Telefon- und Kabelschere mit feiner Verzahnung einseitig innen, Schneidenlänge 45 mm

Material Qualitätsstahl, rostfrei.

Gesamtlänge: 125 mm, Gewicht: 59 g



5-308

### ► 5-308-13

NEU

#### ESD Schere, sehr feine Verzahnung, ableitfähig

ESD - Telefon- und Kabelschere mit feiner Verzahnung einseitig innen, Schneidenlänge 45 mm

Material Qualitätsstahl, rostfrei, mit ESD-Beschichtung, ableitfähig zwischen  $10^9$  -  $10^9$  Ohm

Gesamtlänge: 125 mm, Gewicht: 61 g



5-308-13

5-308-13

### ► 5-311

#### Haushaltsschere

stabile Ausführung, glatte und scharfe Schneiden, Schneidenlänge 70 mm

Material Qualitätsstahl, rostfrei.

Gesamtlänge: 180 mm, Gewicht: 80 g



5-311