



## HelaTape

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebebändern zum Isolieren, Bündeln, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis hin zum Hochspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.

### HelaTape Flex – PVC-Isolierbänder

#### HelaTape Flex 15 – Standard PVC-Isolierband

##### Hauptmerkmale

- Standardisolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar
- Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
- Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen
- Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
- Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
- Erfüllt die IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Anforderungen
- Selbstverlöschend nach IEC 60454-2



Hohe Flexibilität bei guter Klebekraft macht HelaTape Flex 15 universell einsetzbar.



Mehr Details!

<b>MATERIAL</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Durchschlagfestigkeit</b>	40 kV/mm
<b>Haftung auf Stahl</b>	2,0 N/10 mm
<b>Haftung auf Trägermaterial</b>	1,8 N/10 mm
<b>Reißdehnung</b>	200 %
<b>Reißfestigkeit</b>	24 N/10 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	+90 °C



TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Blau (BU)	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	Braun (BN)	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	Gelb (YE)	710-00102
	0,15	15,0	10,0 m	Grau (GY)	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	Grün (GN)	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	Grün-Gelb (GNYE)	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	Orange (OG)	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	Rot (RD)	710-00101
	0,15	15,0	10,0 m	Rot (RD), Grau (GY), Gelb (YE), Grün (GN), Blau (BU), Orange (OG), Weiß (WH), Braun (BN), Schwarz (BK), Grün-Gelb (GNYE)	710-00146
	0,15	15,0	10,0 m	Schwarz (BK)	710-00104
	0,15	15,0	10,0 m	Transparent (CL)	710-00147
	0,15	15,0	10,0 m	Violett (VT)	710-00109
	0,15	15,0	10,0 m	Weiß (WH)	710-00105

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



### HelaTape Flex – PVC-Isolierbänder

#### HelaTape Flex 15 – Standard PVC-Isolierband

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
<b>HTAPE-FLEX15-19x20</b>	0,15	19,0	20,0 m	Blau (BU)	710-00151
	0,15	19,0	20,0 m	Braun (BN)	710-00158
	0,15	19,0	20,0 m	Gelb (YE)	710-00153
	0,15	19,0	20,0 m	Grau (GY)	710-00159
	0,15	19,0	20,0 m	Grün (GN)	710-00154
	0,15	19,0	20,0 m	Grün-Gelb (GNYE)	710-00157
	0,15	19,0	20,0 m	Rot (RD)	710-00152
	0,15	19,0	20,0 m	Schwarz (BK)	710-00155
	0,15	19,0	20,0 m	Violett (VT)	710-00160
	0,15	19,0	20,0 m	Weiß (WH)	710-00156
<b>HTAPE-FLEX15-25x25</b>	0,15	25,0	25,0 m	Blau (BU)	710-00133
	0,15	25,0	25,0 m	Braun (BN)	710-00140
	0,15	25,0	25,0 m	Gelb (YE)	710-00135
	0,15	25,0	25,0 m	Grau (GY)	710-00141
	0,15	25,0	25,0 m	Grün (GN)	710-00136
	0,15	25,0	25,0 m	Grün-Gelb (GNYE)	710-00139
	0,15	25,0	25,0 m	Rot (RD)	710-00134
	0,15	25,0	25,0 m	Schwarz (BK)	710-00137
	0,15	25,0	25,0 m	Violett (VT)	710-00142
	0,15	25,0	25,0 m	Weiß (WH)	710-00138

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.