



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts	TC
Geräteanwendung	Installation einer Rundleitung
Cable type	Rundleitung 7 - 10 mm
Installationstyp	Innenraum
Geliefertes Zubehör	Nagel
Nageldurchmesser	1,6 mm
Länge	25 mm
Einbautiefe	16 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Weiß (NCS 0500)
Material	Clip: PP (Polypropylen) Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie	C2

Montage

Umgebungseigenschaften	Stoßfest UV-beständig
Verpackungstyp	Plastiktüte und Pappe mit Eurohole
Menge pro Satz	Satz à 20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,600 cm
VPE 1 Breite	9,500 cm
VPE 1 Länge	17,700 cm
VPE 1 Gewicht	22,000 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6,200 cm
VPE 2 Breite	11,300 cm
VPE 2 Länge	19,400 cm
VPE 2 Gewicht	122,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,806 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------