

## M18 GG Akku-Fettpresse

### Features

- Kraftvoller 18 Volt Motor mit 620 bar max. Betriebsdruck
  - REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  - Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
  - Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge
  - Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
  - Integrierte Schlauchhalterung und Einhängvorrichtung für Schultergurt
  - Direktbefüllungsventil
  - 3-Wege Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
  - Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g
- 
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
  - Akku-Ladestandsanzeige
  - Länge Schlauch: 1219 mm





Nothing but **HEAVY DUTY.**

<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>M18 GG-201C</b>	<b>M18 GG-0</b>
Schalldruckpegel (dB(A))	73	73
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Schalleistungspegel (dB(A))	84	84
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Vibrationspegel (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5
Vibration Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Spannung (V)	18	18
Akkukapazität (Ah)	2.0	-
Akku	Li-ion	Li-ion
Druck (bar)	562	562
Geliefert in	Transportkoffer	-
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	0
Artikelnummer	4933440490	4933440493
Gewicht mit Akku (kg)	3.9	-