

Rollcart Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1240 x 620
mm, Etage(n) aus MDF in Buche,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158169



Rollcart Etagenwagen

für Euronorm-Kästen

Etagenwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1240 x 620 mm
- Höhe x Länge x Breite 1740 x 1300 x 630 mm
- Etage(n) aus MDF in Buche
- Etage(n) mit Stahlrahmen, neigbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	ja
Wagentyp	Etagenwagen	Etagenausrichtung	gerade + geneigt
Ladeflächenlänge	1240 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	620 mm	Bereifung	TPE
Höhe	1740 mm	Rad-Ø	160 mm
Etagen Anzahl	3 Stück	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Material Etage(n)	MDF	Material Gehäuse	Stahl
Farbe Etage	Buche	elektrisch leitend	nein
Etage(n) Ausführung	neigbar	klappbar	nein
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1300 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	630 mm	Gewicht	62 kg

Zubehör

158175		Einlegeboden für Kastenwagen, Länge x Breite 1210 x 610 mm, aus Holz
158392		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158393		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158394		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158395		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158396		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 420 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158401		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158411		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158416		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 160 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

