

## VARIOfit Kistenkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 202878



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Stapelkarre

Traglast 200 kg




Kistenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie



## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Kistenkarre	Bereifung	Vollgummi
Traglast	200 kg	Radlager	Kugellager
Schaufelbreite	320 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	250 mm	Material Felge	Kunststoff
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1105 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	570 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Garantie	12 Jahre
klappbar	nein	Gewicht	17 kg

## Zubehör

202870		Tragholme für Stapelkarre, einhängbar, Aus Stahl
500327		Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff
521537		Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Vollgummi, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm