

## Rollcart Handwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbau keine Aufbauten, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 203318

## Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 1000 kg

Handwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
- Ladehöhe 480 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbau keine Aufbauten
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Fallsicherung
- mit Sicherheitsgriff
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Wagentyp	Handwagen	Plattform Ausführung	wasserfest
Traglast	1000 kg	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Aufbauten	keine Aufbauten	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Ladeflächenlänge	1600 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	800 mm	Radlager	Rollenlager
Ladehöhe	480 mm	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Höhe	480 mm	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Lenkstange	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Deichsel Ausführung	Scherendeichsel mit Fallsicherung	Garantie	5 Jahre
Sicherheitsgriff	ja	Griffe	mit Sicherheitshandgriff
Euronorm	nein	Gewicht	98 kg
Material Plattform	Siebdruckplatte		

## Zubehör

203332		Zugöse für Handwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203333		Anhängerkupplung, mit Bolzen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Hubhöhe 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210710		Hydraulik-Palettenheber, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

529663		Kabelbrücke, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Grundelement, Breite x Tiefe 1200 x 210 mm, Überfahrhöhe 65 mm, Aus Recycling-Kautschuk in schwarz, 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		Zurgurt, Zurgurt einteilig mit selbstsicherndem Ratschehebel, Zugkraft 5 t , Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm, in orange