

## Krause

### Roll-Klapptritt

Monto® Rolly®

aus Aluminium in gelb, Podest Höhe  
x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2  
rutschhemmend profilierte Stufen  
(inkl. Podest), mit 4 Federrollen

Artikelnummer: 203394



### Krause Rollbarer Klapptritt Monto® Rolly®

Roll-Klapptritt





- aus Aluminium in gelb
- Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m
- 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- sicherer Stand bei Belastung
- mit 4 Federrollen
- Gewicht 2 kg
- gemäß DIN EN 14183
- TÜV geprüft
- 8 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Roll-Klapptritt	fahrbar	ja
Material	Aluminium	Farbe	gelb
Höhe Podest	0,44 m	klappbar	ja
Tiefe Podest	20 mm	Unterbau	4 Federrollen
Stufen Anzahl	2 x 2	Norm	DIN EN 14183
Stufen-/Sprossentyp	rutschhemmend profilierte Stufen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	8 Jahre
Tritt Funktion	sicherer Stand bei Belastung	Gewicht	2 kg

## Dazu passt auch ...

215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
222735		Allzwecktuch, grobe Struktur für Möbeloberflächen, aus Microfaser in blau, Länge x Breite 400 x 400 mm
223771		Ordner, Format DIN A4, Rückenbreite 75 mm, mit Rückenetikett, aus Pappe/Polypropylen in schwarz, mit Griffloch