

META

Lagerregal - Grundfeld

S3 Clip 80

S3 Clip 80, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 503732



Das Lagersystem



META Werkstatt-Steckregal S3 Clip 80

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld



- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 436 mm
- Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar

- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar



Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Lagerregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Boden	verzinkt
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2500 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	1056 mm	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Tiefe	436 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	80 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachbreite	1000 mm	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	400 mm	Gewicht	32,9752 kg

Zubehör

503733		Lagerregal - Anbaufeld, S3 Clip 80, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1006 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
503736		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm

215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
216063		Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm
324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß