



Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, verlängerte Montageplatte und integriertem Fallenschloss, verlängerte Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner
- geeignet zur nachträglichen Montage an Brandschutztüren mit Gleitschienentürschließer und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11
- geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6
- Fluchttüröffner 332® geprüft nach EltVTR
- für 1-flügelige Türen, Türbreite 850 - 1200 mm

Leistungsmerkmale DC700G-FT

- integrierter Fluchttüröffner 332® in verlängerter Gleitschiene
- integriertes Fallenschloss 807 auf verlängerter Montageplatte
- mit Anschlusskabel 4 m
- Leitungsführung in Unter- oder Aufputz möglich
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Normalmontage Bandseite
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Türschließerachse stufenlos 14 mm höhenverstellbar
- Standardfarbe: silber EV1

Leistungsmerkmale Gleitschiene

- 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- verdeckte Befestigungsschrauben

Leistungsmerkmale Fluchttürverriegelung

- Haltekraft 2000 N
- Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 mm - 17 mm
- Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
- Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/ 0/ +4/ +8) verstellbar
- Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar (0,5 mm Rastung)

Passendes Zubehör

- Distanzplatte FA01Für DC700G-FT, 5 mm, silber EV1 DCFA01-----EV1-
- Distanzplatte FA02Für DC700G-FT, 15 mm, silber EV1 DCFA02-----EV1-
- Austauschplatte FA03Für DC700G-FT, 5 mm, silber EV1 DCFA03-----EV1-
- Austauschplatte FA04Für DC700G-FT, 15 mm, silber EV1 DCFA04-----EV1-
- Montage- und Austauschplatte FA05Für DC700G-FT, 5 mm, schmale Zarge, silber EV1 DCFA05-----EV1-
- Montage- und Austauschplatte FA06Für DC700G-FT, 15 mm, schmale Zarge, silber EV1 DCFA06-----EV1-
- Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschienen G-E/G-S/G-CO(-X)/G-FM(X) DCA188-----

Technische Daten

Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	850-1200 mm
Feuer- und Rauchschutz	Ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Normalmontage Bandseite	Ja
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 160°-10°
Endschlag	stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandseite	ca. 160°
Türschließer geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Haltekraft	2000 N
Nennspannung	12 V DC / 24 V DC
Nennstrom	190 mA / 12 V ; 95 mA / 24 V
Betriebsnennspannungstoleranz	+/- 10 %
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Ankerkontakt	nicht potentialfrei
Freilaufdiode	Ja
Geprüft nach	EltVTR
Systemzulassung nach EltVTR	effeff Fluchttürsteuerungen
Farbe	Silber EV1

Artikelnummer	DC700F001E1EV1-
EAN-Nummer	4042203433267