



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 175/100 T
Artikelnummer: 6016921
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: rauchgrau transparenter Deckel

EAN Code: 6418074038296
E-Nummer:
 Finland: 3421671
 Dänemark: 8212027255
 Italien: 7342065
 Schweden: 2535439
 Norwegen: 2535528

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorrägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	180	180	100	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	7.1	3.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Fimko
Zubehör:				Europe EN 62208: 2003
MIV 175	Montageplatte			UL Canada
MIN 15	Tragschiene TS 15			Gost R
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 175/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

