







Steckbaugruppen - für IEC 60297, Tastenform 1

Einzelteile Aushebegriffe in Tastenform 1

Bestellinformationen

| | Aushebegriff | | Frontplatte | Fixierklammer |
|---|---|---|---|--|
| | schwarz | grau | | |
| |  04608101 |  04608102 |  04608103 |  bga42544 |
| | <p>Aushebegriff in Tastenform 1, PC, UL 94 V-0; Lager Zn-Druckguss, vernickelt; Zylinderkopfschraube mit Schlitz, M2,5 x 6 (montiert); bei 6 HE kann durch Tauschen der oberen und unteren Griffe die Leiterplattenlage um 1 TE nach rechts versetzt werden, damit wird Platz für SMD-Bauelemente auf der linken Seite geschaffen</p> | | Al, 2,5 mm; auf Anfrage | Zur Fixierung der Leiterplatte zur Frontplatte (Sackloch X2,6, Tiefe 1,3 mm); auch für SMD-Anwendungen; Fixierklammer, PPE, UL 94 V-0, rot |
| Breite TE | 1 Stück (LLG 10)¹⁾ | 1 Stück (LLG 10)¹⁾ | | VPE 100 Stück |
|  04608123 | 3 HE Höhe unten | | | |
| | 20817-345 | 20817-325 | - | - |
|  04608122 | 6 HE Höhe oben | | | |
| | 20817-346 | 20817-326 | - | 21100-719 |
| | unten | | | |
| | 20817-345 | 20817-325 | - | |
| Maßbilder siehe Seite | 7.48 | 7.48 | 7.48 | |

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon

Bestell-Nr. beinhaltet eine Verpackungseinheit (VPE); Lieferung erfolgt ausschließlich in VPE