

Bei Bestellung  
angeben:

A = mit Gleitlager

B = mit abgedichteten  
Kugellagern

## Nr. 1204 Spurkranzräder

aus Grauguss, Lauffläche und Spurkranz sauber überdreht, lackiert, Lauffläche zur Achse 3° ansteigend,  
ab Größe 150 mm mit Schmiernippel.  
Alle Maße in mm.



Rad-Ø ohne Spurkranz	a	50	75	100	125	150
Rad-Ø mit Spurkranz	b	62	100	125	145	175
Radbreite mit Spurkranz	c	32	40	46	46	46
Laufbreite ohne Spurkranz	f	26	30	36	36	36
Nabenlänge symmetrisch	g	32	47	52	52	52
Naben-Ø	e	50	62	62	62	62
Bohrung bei Gleitlager H7	d	15	20	20	20	20
Bohrung bei Kugellager	d	-	20	20	20	20
Kugellager-Type	-	-	6204-ZZ	6204-ZZ	6204-ZZ	6204-ZZ
Tragfähigkeit in kg		400	800	1000	1000	1000
Gewicht in kg ca.		0,40	1,50	2,10	3,00	3,20

Rad-Ø ohne Spurkranz	a	180	200	201	250	251
Rad-Ø mit Spurkranz	b	210	230	230	300	300
Radbreite mit Spurkranz	c	48	57	80	65	65
Laufbreite ohne Spurkranz	f	36	40	62	50	50
Nabenlänge symmetrisch	g	52	60	90	70	70
Naben-Ø	e	65	87	110	90	110
Bohrung bei Gleitlager H7	d	30	30	-	40	-
Bohrung bei Kugellager	d	20	25	40	30	40
Kugellager-Type		6204-ZZ	6205-ZZ	6208-ZZ	6206-ZZ	6208-ZZ
Tragfähigkeit in kg		1200	1500	3000	2000	3000
Gewicht in kg ca.		4,50	7,50	13,00	12,50	16,00

