



Bestellzeichen: TAM111107
Artikelnummer: 5814021
Beschreibung: Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074011435
E-Nummer:
 Finland: 3438264
 Dänemark: 8212045266
 Schweden: 5814021
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Beispiel

Abmessungen:			Auswertung:
Länge	Breite	Höhe	
mm:	110	110	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	4.3	4.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:			Zertifikate:
Material:	ABS		Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:	RAL 7035		Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:	RAL 7035		Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
	Polyamid		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelschraubenmaterial:			Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:	Grau		SGS Fimko
Dichtungsmaterial:	PUR		
Temperatur Bereich:			
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C		
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C		
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F		
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F		
Zubehör:			
MP 1111	Montageplatte		
DRM 80	Tragschiene TS 15		
FP 10674	Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben		
DPS 14553	Plombierpfropfsatz		

