








Kontaktanzahl

24+

500 V
16 A

Han E/
EE

| Bezeichnung | Leiterquer- schnitt (mm ²) | Bestell-Nummer Stift Buchse | | Maßzeichnung Maße in mm |
|---|---|---|----------------|---|
| <p>Han® ES, Käfigzugfederanschluss, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤3 mOhm</p>  | 0,14–2,5 | 09 33 024 2616 | 09 33 024 2716 |  <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p> |
| <p>Han® ESS, Käfigzugfederanschluss, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤3 mOhm</p>  <p>zwei Anschlüsse pro Kontakt</p> | 0,14–2,5 | 09 33 024 2672 | 09 33 024 2772 |  <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p> |
| | | | |  |
| | | | | <p>Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite</p>  |
| | | | | <p>Montageausschnitt</p>  |