

409 - Admi®Steam 164



Industrie-Heißwasser- und Dampfschlauch nach DIN EN ISO 6134 Typ 1A, geeignet zum Durchleiten von heißem Wasser und gesättigtem Dampf bis max. 6 bar (Niederdruck) bei +164 °C.

Nach Gebrauch Wasser und Dampf unbedingt ablassen. Überhitzter Dampf führt zu einer erheblichen Verkürzung der Schlauchlebensdauer.

Betriebsdruckangabe: Dampf - Wasser

Seele: EPDM, schwarz, glatt

Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, geprickt

Druckträger: hochfestes Textilgewebe

Temperaturbereich: -40 °C bis +164 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
409-13-40	13 x 6,0	40	6 - 20/ 60	0,430	MT	4006918391137
409-16-40	16 x 6,0	40	6 - 20/ 60	0,501	MT	4006918391168
409-19-40	19 x 7,0	40	6 - 20/ 60	0,716	MT	4006918391199
409-25-40	25 x 7,5	40	6 - 20/ 60	0,888	MT	4006918391250
409-32-40	32 x 8,0	40	6 - 20/ 60	1,194	MT	4006918391328
409-35-40	35 x 8,0	40	6 - 20/ 60	1,287	MT	4006918391359
409-38-40	38 x 8,0	40	6 - 20/ 60	2,019	MT	4006918391380