



9 Schutzkontakt - Steckdosen	9 German type earth contact - sockets
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe RAL7035, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, colour RAL7035, 35° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grau mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type earth contact plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich; 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Bachmann Polybeutel mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann print With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)