

# CK-Schnellverschraubungen



## T-Verschraubungen (Hohlschraube)

CK

Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert

Typ **Messing vernickelt**

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Typ **Aluminium**

Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar

Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C

Typ **Kunststoff (POM)**

Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar

Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Typ	H	Typ Aluminium	H	Typ Kunststoff (POM)	H	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen	Verpackungs- einheit
TCK 53 MSV	14	TCK 53 A*	15	---	---	M 5	4,3 x 3	10
TCK 553 MSV	14	---	---	---	---	M 5	5 x 3	10
TCK 54 MSV	14	TCK 54 A*	15	---	---	M 5	6 x 4	10
TCK 183 MSV	23	TCK 183 A	23	---	---	G 1/8"	4,3 x 3	10
TCK 1853 MSV	24	---	---	---	---	G 1/8"	5 x 3	10
TCK 184 MSV	23	TCK 184 A	23	TCK 184 K	21	G 1/8"	6 x 4	10
TCK 186 MSV	23	TCK 186 A	23	TCK 186 K	21	G 1/8"	8 x 6	10
TCK 188 MSV	23	---	---	---	---	G 1/8"	10 x 8	10
TCK 144 MSV	23	TCK 144 A	23	TCK 144 K	21	G 1/4"	6 x 4	10
TCK 146 MSV	23	TCK 146 A	23	TCK 146 K	21	G 1/4"	8 x 6	10
TCK 148 MSV	23	---	---	---	---	G 1/4"	10 x 8	10
---	---	TCK 149 A	29	---	---	G 1/4"	11,6 x 9	10
TCK 384 MSV	24	---	---	---	---	G 3/8"	6 x 4	10
TCK 386 MSV	24	---	---	---	---	G 3/8"	8 x 6	10
TCK 388 MSV	24	---	---	---	---	G 3/8"	10 x 8	10
---	---	TCK 389 A**	29	---	---	G 3/8"	11,6 x 9	10
TCK 126 MSV	23	---	---	---	---	G 1/2"	8 x 6	5
TCK 128 MSV	23	---	---	---	---	G 1/2"	10 x 8	5
TCK 1210 MSV	32	---	---	---	---	G 1/2"	12 x 10	5
---	---	TCK 1213 A	40	---	---	G 1/2"	17,6 x 13	5

\* Hohlschraube aus Stahl verzinkt, \*\* Farbe schwarz

## T-Verschraubungen mit Innengewinde (Hohlschraube)

Typ **Messing vernickelt**

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Typ **Aluminium**

Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar

Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C

Typ	H	Typ Aluminium	H	Gewinde	Verpackungs- einheit
TJK 50 MSV	14,5	---	---	M 5	10
TJK 18 MSV	22,0	TJK 18 A*	23	G 1/8"	10

\* Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert



## T-Verschraubungen, kompakt


CK

Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

**Vorteile:** • Auf engstem Raum montierbar, da bei Montage frei positionierbar.

Typ	Einschraub- gewinde	H	Schlauch Ø außen x innen
TCK 184 DRi MSV	G 1/8"	19,0	6 x 4
TCK 186 DRi MSV	G 1/8"	19,0	8 x 6
TCK 144 DRi MSV	G 1/4"	19,5	6 x 4
TCK 146 DRi MSV	G 1/4"	19,5	8 x 6
TCK 148 DRi MSV	G 1/4"	25,0	10 x 8
TCK 388 DRi MSV	G 3/8"	25,5	10 x 8



## T-Drehverschraubungen

CK

Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen bei Schläuchen zu vermeiden

Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen	Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen
TE 184 DR MSV	G 1/8"	6 x 4	TE 146 DR MSV	G 1/4"	8 x 6
TE 186 DR MSV	G 1/8"	8 x 6	TE 148 DR MSV	G 1/4"	10 x 8
TE 144 DR MSV	G 1/4"	6 x 4			



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.