

# Gartenschlauch-Schnellkupplungen (40 mm)



## Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle, drehbar 40 mm

Typ gekuppelt drehbar	Typ gekuppelt nicht drehbar*	<i>besonders preiswert!</i>	Schlauch Ø innen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
GSKD 13 MS	GSKD 13 MS E		13 (1/2")	GKORX	GKOR KTW
GSKD 19 MS	GSKD 19 MS E		19 (3/4")	GKORX	GKOR KTW
GSKD 25 MS	GSKD 25 MS E		25 (1")	GKORX	GKOR KTW
GSKD 32 MS	---		32 (1 1/4")	GKORX	GKOR KTW

\* passende Ersatzdichtung: GKOR



## Winkel-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle, drehbar 40 mm

Typ gekuppelt drehbar	Schlauch Ø innen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
GSKDW 13 MS	13 (1/2")	GKORX	GKOR KTW
GSKDW 19 MS	19 (3/4")	GKORX	GKOR KTW
GSKDW 25 MS	25 (1")	GKORX	GKOR KTW
GSKDW 32 MS	32 (1 1/4")	GKORX	GKOR KTW



## Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde 40 mm

Typ	Gewinde außen	Dichtung NBR
Messing		
GKAS 34 MS	G 3/4"	GKORS
GKAS 10 MS	G 1"	GKORS



## Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle 40 mm

Typ	Schlauch Ø innen	Dichtung NBR
Messing		
GSSK 13 MS	13 (1/2")	GKORS
GSSK 19 MS	19 (3/4")	GKORS
GSSK 25 MS	25 (1")	GKORS
GSSK 32 MS	32 (1 1/4")	GKORS



## Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss für Gartenschläuche 40 mm

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid  
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C  
 Betriebsdruck: 0 - 8 bar  
 Medien: Wasser

- Vorteile:**
- mehrfache Montage möglich
  - keine Bildung von Schmutznestern
  - keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten

Typ	Schlauch Ø innen	Dichtung NBR
GSKWS 13 MS	13 (1/2")	GKORS
GSKWS 19 MS	19 (3/4")	GKORS



## Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss für Industrieschläuche 40 mm

- Vorteile:**
- mehrfache Montage möglich
  - keine Bildung von Schmutznestern
  - keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten
  - für fast alle hochwertigen Industrie- und Druckschläuche geeignet
  - mit KTW-Zulassung

Typ	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	Wandstärke	Dichtung NBR KTW-Zulassung
Messing				
GSKX 13 KTW	13 (1/2")	19,0 - 20,6	3,0 - 3,8	GKOR KTW
GSKX 19 KTW	19 (3/4")	26,6 - 27,4	3,8 - 4,2	GKOR KTW
GSKX 25 KTW	25 (1")	33,8 - 35,0	4,4 - 5,0	GKOR KTW



 Gelenkbolzenschellen ab Seite 419	 Schlauchwagen auf Seite 383	 GARDENA Schlauchspritzen ab Seite 339	 Fein- und Rückspülfilter für Trinkwasser auf Seite 625
---	---	---	--

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.