


ESTUFA GAS BUTANO CATALITICA MT-4

Cód.:MT01543



Alimentación	GLP a 28/30 mbar
Potencia	3 Kw
Consumo	130-170-210 g/h
Materiales	Chapa acero + fibras técnicas
Regulación	1,5 – 2,3 – 3 KW
Condiciones ambientales	-10°÷45°C 85% HR
Seguridades	Antivuelco Falta de O ₂ Falta de llama
Dimensiones	43 x 49 x 75 cm
Peso	11,56 Kg
Conforme a la Norma	ANSI Z21.11.2

Condiciones de uso y medidas de Seguridad

Este aparato se puede instalar y puede funcionar sólo en lugares permanente ventilados

- Leer las instrucciones antes de utilizar el aparato
- Utilizar sólo en lugares bien ventilados
- No posicionar la estufa con su parte frontal hacia cortinas, sillones o cualquier material inflamable.
- Posicionar la parte frontal hacia el centro de la habitación
- No poner prendas o tejidos encima de la estufa
- En caso de pérdidas de gas apagar la estufa cerrando el regulador de la bombona. No desconectar el regulador y no encender llamas o luces eléctricas, airear el lugar inmediatamente.
- No desmontar el radiador para su reparación. Llamar siempre a un especialista.
- El calefactor se utiliza solamente en ambientes interiores de no menos de 17,5 metros cúbicos.
- No permita que los niños toquen el equipo mientras lo está usando.
- Cuando encienda el calefactor, asegúrese de que sus ojos y nariz estén lejos del dispositivo para no quemarse.

ATENCIÓN: La estufa alcanza temperaturas altas, manejarla con cuidado. Tenga cuidado con no quemarse. Nunca ponga objetos inflamables encima ni cerca de la estufa, ya que podría incendiarse.