

- 1: Anschaltung T5 (Bestell-Nr. AC2316)
 2: Puck (Bestell-Nr. E17328)
 3: Magnetventil Norgren Herion 2623079303602400 und 2 Schalldämpfer 0014600
 4: Kabel T5 und Ventilstecker (Bestell-Nr. E10818)
 5: FK-Abgriff (Bestell-Nr. E70471)



Produktmerkmale

Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantriebe

Steckverbindung

A/B-Slave

Wellenhöhe 30 mm

Lochpaarabstand 130 mm

Schaltabstand: 4mm [nb]

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung

2 Eingänge / 1 Ausgang

Betriebsspannung [V]

26,5...31,6 DC *)

Gesamtstromaufnahme aus AS-i [mA]

< 160

Ausgänge

Digital

Ausgangsfunktion

Transistor PNP

Mess- / Einstellbereich

Schaltabstand [mm]

4

AS-i Kennwerte

AS-i Version

2.1

AS-i Profil

S-7.A.E

E/A-Konfiguration [Hex]

7

ID-Code [Hex]

A.E

Mechanische Daten

Einbauart

nicht bündig einbaubar

Gewicht [kg]

1,096

Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung




Elektrischer Anschluss

1: AS-i+

3: AS-i -

AC0023 - Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantriebe - eclass: 27220590 / 27-22-05-90



Ausgänge
 3: Externe Spannung -
 4: Schaltausgang +
 1, 2, 5: n.c.

Zubehör	
Zubehör (mitgeliefert)	Anschaltung T5 (Bestell-Nr. AC2316); Puck (Bestell-Nr. E17328); Magnetventil Norgren Herion 2623079303602400 und 2 Schalldämpfer 0014600; Kabel T5 und Ventilstecker (Bestell-Nr. E10818); FK-Abgriff (Bestell-Nr. E70471)
Bemerkungen	
Bemerkungen	*) Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	[Stück] 1