



I-SYSTEM, TITANWEISS SCHUKO-STECKDOSE
 10/16A 250V M.SCHRAUBENLOSEN
 ANSCHL.KLEMMEN MIT ERHOEHTEM
 BERUEHRUNGSSCHUTZ MIT KLAPPDECKEL
 55X55MM MIT BESCHRIFTUNGSFELD

| Ausführung | | |
|---|----|-------------------------------------|
| Ausführung des Produkts | | SCHUKO |
| Ausführung der Abdeckung | | Zentralplatte |
| Ausführung der Sonderstromversorgung | | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Steckdose / nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen | | Nein |
| Ausführung des Phasenabgriffs | | ohne |
| Allgemeine technische Daten | | |
| Kennzeichnung / der Steckdose | | ohne Aufdruck |
| Montageart | | Befestigung mit Kralle und Schraube |
| Oberflächenbearbeitung | | sonstige |
| Werkstoff | | Thermoplast |
| Schutzart und Schutzklasse | | |
| Schutzart IP | | IP20 |
| Hauptstromkreis | | |
| Betriebsfrequenz | | |
| • minimal | Hz | 50 |
| • maximal | Hz | 50 |
| Betriebsspannung / Nennwert | V | 250 |
| Betriebsstrom / Nennwert | A | 16 |
| Erscheinungsbild | | |
| Farbe | | weiß |
| Produktdetails | | |

| | | |
|---|--|------|
| Produktbestandteil | | |
| • Auswurfvorrichtung | | Nein |
| • Beschriftungsfeld | | Ja |
| • erhöhter Berührungsschutz | | Ja |
| • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung | | Nein |
| • Feinsicherung | | Nein |
| • integriert / Funktionsbeleuchtung | | Nein |
| • integriert / Leuchtmittel | | Nein |
| • integriert / Orientierungsbeleuchtung | | Nein |
| • Klappdeckel | | Ja |
| Produkteigenschaft | | |
| • abschließbar | | Nein |
| • halogenfrei | | Ja |
| • transparent | | Nein |

Produktfunktion

| | | |
|------------------------|--|------|
| Produktfunktion | | |
| • Steckdose schaltbar | | Nein |
| • Überspannungsschutz | | Nein |

Anzahl

| | | |
|--|--|---|
| Anzahl der Einheiten | | 1 |
| Anzahl der Steckdosen / schaltbar | | 0 |

Anschlüsse

| | | |
|--|--|-------------|
| Anordnung der Kontakte / diagonal | | Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | Steckklemme |

Mechanischer Aufbau

| | | |
|--------------------------------|----|------------|
| Höhe | mm | 70 |
| Breite | mm | 70 |
| Tiefe | mm | 45 |
| Befestigungsart | | Unterputz |
| Material / des Gehäuses | | Kunststoff |

| allgemeine Produktzulassung | | | | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis |
| ÖVE | GOST | VDE | | EG-Konf. | |

Prüfbescheinigungen

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5UB1912>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5UB1912/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1912

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

11.03.2015