



AUSTRITTSFILTER AUSSCHNITT 177X177 MM RAL 7035 SCHUTZART IP 55 GUETEKLASSE 3

Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SIVACON
Produkt-Bezeichnung		Austrittsfilter
Art der Lüftung		Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter		Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung		Nein

Allgemeine technische Daten		
Ausschnittbreite	mm	177
Ausschnitthöhe	mm	177
Betriebstemperatur / minimal	°C	-20

Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP55

Erscheinungsbild		
Farbe		RAL 7035

Produktdetails		
Produktbestandteil / Lüfter		Nein

Mechanischer Aufbau		
Höhe	mm	204
Breite	mm	204
Tiefe	mm	32
Einbauort		Schaltschrankseitenwände, -tür
Befestigungsart		Schnappbefestigung
Befestigungsart		

- 19-Zoll Einbau
- Wand-Montage

	Nein
	Ja
Material	Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

	V
	V

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/8MR65005GV30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR65005GV30/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR65005GV30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

letzte Änderung:

11.03.2015