



Descrizione

Raccordi per tubi flessibili con dado per raccordo R 1/2" x 3/8" (R 1/2" x 10 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale, per attaccare tubi fless

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con attacco filettato per tubo $\varnothing d3 = R 1/2"$
- Attacco maschio \varnothing esterno $d1 = 10 \text{ mm}$ o 3/8" (zona di inserimento)
- $l = 46 \text{ mm}$

Informazioni:

Articolo

| | |
|----------------------|----------------------|
| Codice dell'articolo | 532100 |
| GTIN | 4007228705775 |
| Tariffa doganale | 39174000 |
| Unità di imballaggio | 10 |

| | |
|-----------|-----------------|
| Colore | naturale |
| Peso (kg) | 0,01 |

Imballaggio esterno

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Contenuto in pezzi | 10 |
| P x L x A (mm) | 250 x 250 x 85 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Peso lordo unità di imballaggio kg | 0,1 |
|------------------------------------|------------|

Pallet

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Numero di scatole | 336 |
| Numero di strati | 8 |
| P x L x A (mm) | 1,2 x 0,8 x 0,83 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Cartoni per strato | 42 |
| Peso (kg) | 356,0 |