

ROLINE GOLD Antennenkabel ST/BU, 10 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 11.09.4249 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.09.4249 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990112494 |



Doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht) mit Koaxialstecker und Koaxialkupplung (vergoldet)

- Nylonverstärktes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
- Impedanz 75 Ohm
- Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Technische Daten

| | |
|-----------------|------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | Antennenkabel |
| Farbe | schwarz / gold |
| Länge | 10 m |
| Stecker Seite 1 | Antennenstecker |
| Stecker Seite 2 | Antennenkupplung |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Seite 1 Typ des Anschlusses | Antenne (Radio & TV) / IEC-Anschluss |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | Antenne (Radio & TV) / IEC-Anschluss |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Weiblich (Buchse) |
| Anwendungsbereich | intern |
| Kabelschirmung | doppelt geschirmt |
| Technische Besonderheiten | 75 Ohm |
| Gewicht | 457.8 g |
| Verpackungshöhe | 40 mm |
| Verpackungsbreite | 180 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Paketgewicht | 0.45 kg |