

Arbeitsplatzmatte

Haarlem

Rolle, ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt ISO6356 und EN1815, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω , Breite 910 mm, Aus microcellulären Vinyl mit gerillter Oberfläche in blau, entladend



Artikelnummer: 235610



Arbeitsplatzmatte

- geeignet für ESD Arbeitszonen / für mittlere Beanspruchung
- Rolle
- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt ISO6356 und EN1815, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω
- Breite 910 mm
- Aus microcellulären Vinyl mit gerillter Oberfläche in blau
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- entladend

Technische Details

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag | Farbe | blau | |
| | Bodenbelag | Arbeitsplatzmatte | Breite | 910 mm |
| | Konfektionierung | Rolle | max. Länge | 228000 mm |
| | Qualität | 3-lagig | Bodenbelag Ausstattung | abgeschrägte Kanten |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| geeignet für (Branche/Bereich) | ESD Arbeitszonen | Bodenbelag Funktion | entladend |
| geeignet für (Anwendung) | mittlere Beanspruchung | elektrisch leitend | ja |
| Einsatzort | Innenbereich | Ableitwiderstand | gemessener Widerstand Rg 107 Ω, Rp 108 Ω |
| Material Lauffläche | microcelluläres Vinyl | Gewicht | 3,4 kg |
| Oberfläche Bodenbelag | gerillt | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 235617 |  | Erdungskabel, Für ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte, Anschluss Druckknopf / Ringkontakt, Länge 4,5 mm |
| 235618 |  | Erdungskabel, Für ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte, Anschluss Druckknopf / Steckverbindung, Länge 4,5 mm |
| 235619 |  | Erdungskabel, Für ESD-Tischauflage / Handgelenksband, Anschluss Druckknopf mit 2 Steckanschlüssen / Ringkontakt |
| 235620 |  | Erdungskabel, Für ESD-Tischauflage / Handgelenksband, Anschluss Druckknopf mit 2 Steckanschlüssen / Druckknopf |
| 235621 |  | Spiral Erdungskabel, Für Spiral Erdungskabel, Anschluss Druckknopf / Bananenstecker |
| 235622 |  | ESD Erdungsstecker, Für ESD Erdungsstecker, Anschluss 3 x 10 mm Druckverbindung |
| 235623 |  | ESD Fersenband, Für ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte |
| 235624 |  | ESD Handgelenksband, Für ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte |
| 235625 |  | ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213069 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm |
| 221861 |  | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |

| | | |
|--------|---|---|
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau |
| 227891 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft |