

Allgebrauchslampe B 60x105mm, E27 260V 40W Klar stoßfest

Artikel-Nr. 48338



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	40 W
Lampenspannung:	260 - 260 V
Lichtstrom:	250 lm
Sockel:	E27
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	60 mm
Gesamtlänge:	105 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Ja
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	3000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchslampe B 60x105mm Allgebrauchsglühlampe E27, klar, stoßfest. Glühlampen in Standardform zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Ihre universelle Einsetzbarkeit macht sie für bestimmte Anwendungsfälle unentbehrlich.

Energieeffizienzklasse: E
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 4000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 3000

Letzte Aktualisierung am: 27.05.2015 11:10:50



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.