

Artikelnummer: 193357

Kurzbeschreibung: Tresor EMO 950/4

Langbeschreibung: Tresor EMO 950/4:
hochwertige Ausführung durch Widerstandsprüfung
beim Vds Prüflabor Köln Vds geprüftes
Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel optional
elektronisches Tastenschloss
Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 dreiseitige 25
mm starke Rundstahlriegelbolzen verhindern das
Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen
Scharnierbändern Spezialpanzerung im
Verschlussbereich vorbereitet für Boden- oder
Rückenwandverankerung (Verankerungsmaterial
inkl.) Farbe: Lichtgrau RAL 7035 VdS -/ ECB S
Klasse - 0 nach EN 1143-1 gewerblich bis a'â€š-

10.000,-Technische Daten: Ma sse au ssen: H 950 x B 500 x T 400* mm Ma sse innen: H
856 x B 406 x T 299 mm Fassungsvermögen in A4-Ordnern: 8 (stehend) Fachböden
(Anzahl): 2 Gewicht: 145 kg* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Au
ssenma ss in der Tiefe um 15 mm. Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle (inkl. max. 30
Minuten Haustransport). Nach Auftragserteilung erhalten Sie einen Transportfragebogen.



EAN/GTIN: 4045537103202