

**Artikelnummer:** 36656

**Kurzbeschreibung:** Steckregal, H 2000 x B 2200 x T 500 mm, verzinkt

**Langbeschreibung:** Steckregal, H 2000 x T 500 mm, verzinkt: Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 2000 mm, Tiefe 500 mm, Breiten von 1000 bis 2600 mm. Mit diesen Komplettregalen nutzen Sie den vorhandenen Lagerplatz optimal aus. Lieferbar in verzinkter Ausführung. Die Böden sind im Raster von 100 mm höhenverstellbar. Wandbefestigung der Regale wird empfohlen Einheitliche Ausführung: Feldbelastung: 500 kg Tragkraft je Boden: 85 kg bei gleichmäßig verteilter Last Regalbreite von 1000 mm: 1

Grundregal, 5 Böden mit geteilten Winkelprofilen 2 Stück Ö 1000mm = 1 Paket  
Regalbreite von 1200 mm: 1 Grundregal, 5 Böden  
Regalbreite von 1400 mm: 1  
Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 600 mm 10 Böden  
Regalbreite von 1600 mm: 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm 10 Böden  
Regalbreite von 1800 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm 10 Böden mit geteilten Winkelprofilen 2 Stück Ö 1000mm = 1 Paket  
Regalbreite von 2000 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 1000 mm 10 Böden mit geteilten Winkelprofilen 2 Stück Ö 1000mm = 1 Paket  
Regalbreite von 2200 mm: 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B 1000 mm 10 Böden  
Regalbreite von 2400 mm: 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B 1200 mm 10 Böden  
Regalbreite von 2600 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 2 Anbauregale, je B 800 mm 15 Böden

**EAN/GTIN:** 4004514122933

