

N 30, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D46BR12X6



Flachschirmhaube: Die Flachschirmhaube macht sich im Oberschrank praktisch unsichtbar und ist ideal für klare Küchenfronten

- ✓ Griffleiste - wählen Sie das Zubehör in Ihrer gewünschten Farbe aus
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Integriertes On/Off – die Flachschirmhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Z51ITB1X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51ITI1X4	Clean Air Standard Umluftset
Z54TC01X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl
Z54TS01X0	Standard Umluftset

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.2 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	328 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	231 m ³ /h
Max. Luftmenge:	328 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	64 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004250777
Anschlusswert:	93 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



N 30, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D46BR12X6

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, silbermetallic
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, FLACHSCHIRMHAUBE, 60 CM,
SILBERMETALLIC
D46BR12X6



