

Produktinformation


46 23 A01

Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM $\text{Ö} \angle 90^\circ$

Allgemein

Artikel-Nr.	46 23 A01
EAN	4003773017509
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	84 g
Abmessungen	125 x 74 x 11 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 3 – 10 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 0,9 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten