

UNILUX

Energiespar-Tischleuchte SWINGO

- Sockel: 2G7
- Lichtstrom: 900 Lumen
- Lichtausbeute: 82 lm/W
- Mindest-Farb wiedergabewert: 80 Ra
- Lichtfarbe: warmweiß (3.000 K)
- EEK (Energieeffizienzklasse): A
- Ersatz für 70 Watt
- Verbrauch: 12,1 kWh/1000h
- Lebensdauer: 10.000 Stunden
- aus ABS und Metall mit Epoxyd-Beschichtung
- mit Ausgleichsfedern
- sehr beweglich, leicht zu handhaben
- Arm mit Doppelgelenk ermöglicht die Ausrichtung des Lampenkopfes parallel zur Arbeitsfläche
- doppelt isoliert
- Vorschaltgerät in Zuleitung
- Schalter am Lampenkopf
- gute Lichtverteilung dank Mylar-Reflektor
- Maße Unterarm: 400 mm
- Maße Oberarm: 360 mm
- Maße Lampenkopf: 320 mm
- Klemme aus Aluminium
- Öffnung der Tischklemme beträgt 60 mm
- Anschlusskabelänge: 2,15 m
- Eurostecker

Zubehör: Passendes Ersatzleuchtmittel: 63000261

Anwendungsbeispiele:

- für Büros und Wohnräume
- für Schreibtische und sonstige Arbeitsplätze
- der Lampenkopf kann parallel zur Arbeitsfläche ausgerichtet werden



Symbolbild: Tischleuchte SWINGO, mit Standfuß



Details: Mit Ausgleichsfedern - Schalter am Lampenkopf

