

Patchkabel Kat. 6A S/FTP

- im Polybeutel
- **Stecker RJ45:** 2x RJ45, Kat. 6A, vergoldete Kontakte
- **Kabel:** 4 x 2 AWG 26/7, ISO/IEC 11801, EN50288 & TIA/EIA-568-C.2 • Kupferader • Mantel: LSZH (halogenfrei)
- **Kabelschirmung:** S/FTP (PIMF) paarweise Folienschirmung plus Gesamtgeflechschirmung
- **Kabelbedruckung:** Kategorie, Kabeltyp, Kabellänge
- **Belegung:** 1:1
- **Robustheit:** angespitzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle & Rasthebelschutz



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, blau



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, gelb



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, grau



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, grün



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, orange



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, pink



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, rot



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, schwarz



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, violett



Patchkabel Kat. 6A S/FTP, weiß

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Patchkabel	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	0,25 m		CQ3016S	11114248
		S/FTP	blau	blau	0,5 m		CQ3026S	11114257
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	1,0 m		CQ3036S	11114266
		S/FTP	blau	blau	1,5 m		CQ3046S	11114275
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	2,0 m		CQ3056S	11114284
		S/FTP	blau	blau	3,0 m		CQ3066S	11114293
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	5,0 m		CQ3076S	11114302
		S/FTP	blau	blau	7,5 m		CQ3086S	11114311
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	10,0 m		CQ3096S	11114320
		S/FTP	gelb	gelb	0,25 m		CQ3017S	11114249
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	0,5 m		CQ3027S	11114258
		S/FTP	gelb	gelb	1,0 m		CQ3037S	11114267
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	1,5 m		CQ3047S	11114276
		S/FTP	gelb	gelb	2,0 m		CQ3057S	11114285
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	3,0 m		CQ3067S	11114294
		S/FTP	gelb	gelb	5,0 m		CQ3077S	11114303
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	7,5 m		CQ3087S	11114312
		S/FTP	gelb	gelb	10,0 m		CQ3097S	11114321
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	0,25 m		CQ3012S	11114244
		S/FTP	grau	grau	0,5 m		CQ3022S	11114253
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	1,0 m		CQ3032S	11114262
		S/FTP	grau	grau	1,5 m		CQ3042S	11114271
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	2,0 m		CQ3052S	11114280
		S/FTP	grau	grau	3,0 m		CQ3062S	11114289
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	5,0 m		CQ3072S	11114298
		S/FTP	grau	grau	7,5 m		CQ3082S	11114307
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	10,0 m		CQ3092S	11114316
		S/FTP	grau	grau	15,0 m		CQ3102S	11115047
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	20,0 m		CQ3112S	11115048
		S/FTP	grau	grau	30,0 m		CQ3122S	11115049
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	40,0 m		CQ3132S	11117820
		S/FTP	grau	grau	50,0 m		CQ3142S	11115050
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	0,25 m		CQ3015S	11114247
		S/FTP	grün	grün	0,5 m		CQ3025S	11114256
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	1,0 m		CQ3035S	11114265
		S/FTP	grün	grün	1,5 m		CQ3045S	11114274

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	2,0 m		CQ3055S	11114283
		S/FTP	grün	grün	3,0 m		CQ3065S	11114292
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	5,0 m		CQ3075S	11114301
		S/FTP	grün	grün	7,5 m		CQ3085S	11114310
	Kat.6A	S/FTP	grün	grün	10,0 m		CQ3095S	11114319
		S/FTP	orange	orange	0,25 m		CQ3018S	11114250
	Kat.6A	S/FTP	orange	orange	0,5 m		CQ3028S	11114259
		S/FTP	orange	orange	1,0 m		CQ3038S	11114268
	Kat.6A	S/FTP	orange	orange	1,5 m		CQ3048S	11114277
		S/FTP	orange	orange	2,0 m		CQ3058S	11114286
	Kat.6A	S/FTP	orange	orange	3,0 m		CQ3068S	11114295
		S/FTP	orange	orange	5,0 m		CQ3078S	11114304
	Kat.6A	S/FTP	orange	orange	7,5 m		CQ3088S	11114313
		S/FTP	orange	orange	10,0 m		CQ3098S	11114322
	Kat.6A	S/FTP	pink	pink	0,25 m		CQ3019S	11114251
		S/FTP	pink	pink	0,5 m		CQ3029S	11114260
	Kat.6A	S/FTP	pink	pink	1,0 m		CQ3039S	11114269
		S/FTP	pink	pink	1,5 m		CQ3049S	11114278
	Kat.6A	S/FTP	pink	pink	2,0 m		CQ3059S	11114287
		S/FTP	pink	pink	3,0 m		CQ3069S	11114296
	Kat.6A	S/FTP	pink	pink	5,0 m		CQ3079S	11114305
		S/FTP	pink	pink	7,5 m		CQ3089S	11114314
	Kat.6A	S/FTP	pink	pink	10,0 m		CQ3099S	11114323
		S/FTP	rot	rot	0,25 m		CQ3014S	11114246
	Kat.6A	S/FTP	rot	rot	0,5 m		CQ3024S	11114255
		S/FTP	rot	rot	1,0 m		CQ3034S	11114264
	Kat.6A	S/FTP	rot	rot	1,5 m		CQ3044S	11114273
		S/FTP	rot	rot	2,0 m		CQ3054S	11114282
	Kat.6A	S/FTP	rot	rot	3,0 m		CQ3064S	11114291
		S/FTP	rot	rot	5,0 m		CQ3074S	11114300
	Kat.6A	S/FTP	rot	rot	7,5 m		CQ3084S	11114309
		S/FTP	rot	rot	10,0 m		CQ3094S	11114318
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	0,25 m		CQ3013S	11114245
		S/FTP	schwarz	schwarz	0,5 m		CQ3023S	11114254
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	1,0 m		CQ3033S	11114263
		S/FTP	schwarz	schwarz	1,5 m		CQ3043S	11114272
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	2,0 m		CQ3053S	11114281
		S/FTP	schwarz	schwarz	3,0 m		CQ3063S	11114290
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	5,0 m		CQ3073S	11114299
		S/FTP	schwarz	schwarz	7,5 m		CQ3083S	11114308
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	10,0 m		CQ3093S	11114317
		S/FTP	schwarz	schwarz	15,0 m		CQ3103S	11115896
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	20,0 m		CQ3113S	11115897
		S/FTP	schwarz	schwarz	30,0 m		CQ3123S	11115898
	Kat.6A	S/FTP	schwarz	schwarz	40,0 m		CQ3133S	11117819
		S/FTP	schwarz	schwarz	50,0 m		CQ3143S	11115899
	Kat.6A	S/FTP	violett	violett	0,25 m		CQ301VS	11115870
		S/FTP	violett	violett	0,5 m		CQ302VS	11115862
	Kat.6A	S/FTP	violett	violett	1,0 m		CQ303VS	11115863
		S/FTP	violett	violett	1,5 m		CQ304VS	11115864
	Kat.6A	S/FTP	violett	violett	2,0 m		CQ305VS	11115865
		S/FTP	violett	violett	3,0 m		CQ306VS	11115866
	Kat.6A	S/FTP	violett	violett	5,0 m		CQ307VS	11115867
		S/FTP	violett	violett	7,5 m		CQ308VS	11115868
	Kat.6A	S/FTP	violett	violett	10,0 m		CQ309VS	11115869
		S/FTP	weiß	weiß	0,25 m		CQ3011S	11114243
	Kat.6A	S/FTP	weiß	weiß	0,5 m		CQ3021S	11114252
		S/FTP	weiß	weiß	1,0 m		CQ3031S	11114261
	Kat.6A	S/FTP	weiß	weiß	1,5 m		CQ3041S	11114270
		S/FTP	weiß	weiß	2,0 m		CQ3051S	11114279
	Kat.6A	S/FTP	weiß	weiß	3,0 m		CQ3061S	11114288
		S/FTP	weiß	weiß	5,0 m		CQ3071S	11114297
	Kat.6A	S/FTP	weiß	weiß	7,5 m		CQ3081S	11114306
		S/FTP	weiß	weiß	10,0 m		CQ3091S	11114315
	Kat.6A	S/FTP	weiß	weiß	15,0 m		CQ3101S	11114324
		S/FTP	weiß	weiß	20,0 m		CQ3111S	11114325
	Kat.6A	S/FTP	weiß	weiß	30,0 m		CQ3121S	11114326
		S/FTP	weiß	weiß	40,0 m		CQ3131S	11117821
	Kat.6A	S/FTP	weiß	weiß	50,0 m		CQ3141S	11114327