

## bac sur roulettes

force 600 kg, hauteur x longueur x largeur 1820 x 800 x 1200 mm, hauteur utile 1620 mm, rehausse : 3 parois (grillage), 1 double porte battante, piètement en acier galvanisé en bleu, plateforme en treillis, avec bandage élastique

Numéro d'article: 219878



## Roll-conteneur

### Force 600 kg

bac sur roulettes

- force 600 kg
- hauteur x longueur x largeur 1820 x 800 x 1200 mm
- hauteur utile 1620 mm
- rehausse : 3 parois (grillage), 1 double porte battante
- verrouillable avec cadenas
- piètement en acier galvanisé en bleu
- plateforme en treillis
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage élastique
- livré sans serrure

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de châssis	acier
type de chariot	bac sur roulettes	surface de châssis	galvanisé
rehausses	3 parois (grillage), 1 double porte battante	système de fermeture	cadenas
charge	600 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur	1820 mm	pneumatique	élastique
longueur	800 mm	Ø de roue	125 mm
largeur	1200 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
hauteur utile	1620 mm	norme européenne	oui
emboîtable	non	couvercle	non
plateforme	ajourés	volume de livraison	sans serrure
matériau de plateforme	treillis	Poids	65,8 kg
surface de plateforme	galvanisé		

## Accessoires

219882		tablette grillagée, Pour récipients largeur x profondeur 800 x 1200 mm, force 150 kg, le fond est accroché, Avec cadre hauteur 20 mm, en treillis, galvanisé en bleu
219883		tablette grillagée, Pour récipients largeur x profondeur 800 x 1200 mm, le fond est inséré, Avec cadre hauteur 20 mm, en treillis, galvanisé
220182		Porte-fiches pour bac sur roulettes, hauteur x largeur 270 x 160 mm, pour bac sur roulettes, en polypropylène/plastique, coloris semblable à RAL5010 bleu gentiane