

MAUL

lampadaire à DEL

MAULjet

DEL, ampoule pas interchangeable, couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins, classe d'efficacité énergétique E / D, Avec variateur en continu, 35 % éclairage direct, 65 % éclairage indirect, hauteur 1950 mm, tête de lampe longueur x largeur 950 x 98 mm, pied d'appui longueur x largeur 500 x 225 mm, avec découpe pour pied de table, en aluminium en blanc



Numéro d'article: 227080

MAUL Lampadaire à DEL MAULjet

puissant et très économique

lampadaire à DEL

- DEL, ampoule pas interchangeable
- couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins
- classe d'efficacité énergétique E / D
- Avec variateur en continu
- 35 % éclairage direct, 65 % éclairage indirect
- tête de lampe avec diffuseur en polycarbonate pour effet anti-éblouissant
- hauteur 1950 mm, tête de lampe longueur x largeur 950 x 98 mm, pied d'appui longueur x largeur 500 x 225 mm, avec découpe pour pied de table
- en aluminium en blanc
- câble longueur 1,8 m
- 2 années de garantie

Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	avec variateur	oui
type de lampe	lampadaire à DEL	loupe	non
type d'ampoule	DEL	rotatif	non
couleur lumineuse	blanc neutre	hauteur	1950 mm
température de peinture	4000 kelvins	matériau	aluminium
éclairage direct	35 %	exécution pied	avec découpe pour pied de table
éclairage indirect	65 %	longueur pied de lampe	500 mm
Classe d'efficacité énergétique	E / D	largeur pied de lampe	225 mm
DEL	oui	longueur de câble	1,8 m
ampoule remplaçable	pas interchangeable	couleur	blanc
équipement tête de lampe	diffuseur en polycarbonate pour effet anti-éblouissant	garantie	2 années
longueur tête de lampe	950 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE56172171
largeur tête de lampe	98 mm	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
fonction lampe	Avec variateur en continu	Poids	9,312 kg