

Cascoo roulette pivotante avec frein



bandage polypropylène, diamètre 200 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 59 mm, frein total, jante en polypropylène, jante avec pare-fils, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243268

roulette pivotante avec frein

- bandage polypropylène
- diamètre 200 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 59 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	frein total
pneumatique	polypropylène	pare-fils	oui

Ø de roue	200 mm	longueur de moyeu	59 mm
matériau de jante	polypropylène	distance trou de vis	105x84/76 mm
roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	panneau	Poids	2,23 kg