


poteaux de voirie

PARKY

forme angulaire avec Tête plate, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 70 x 70 mm, en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique en rouge/blanc, modèle fixe, à cheviller

Numéro d'article: 304286



Poteaux PARKY

poteaux de voirie






- forme angulaire avec Tête plate
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 70 x 70 mm
- hauteur au-dessus du sol 1000 mm
- en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique en rouge/blanc
- modèle fixe
- à cheviller
- livré plaque de fond incluse

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	fonction automatique	non
système de barrières	poteaux de voirie	type de fixation	à cheviller
forme	angulaire	matériau	acier
hauteur	1000 mm	surface	galvanisé à chaud //

		plastifié
largeur	70 mm	couleur rouge/blanc
profondeur	70 mm	exécution montant modèle fixe
hauteur au-dessus du sol	1000 mm	volume de livraison plaque de fond incluse
forme de tête	Tête plate	Poids 8,1 kg
rabattable	non	

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu