

VARIOfit diable à patins

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 531488



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabie à patins

Pelle extra large

diabie à patins



- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1315 x 570 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie



Détails techniques

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| appareil de manutention | diabie de manutention | patins pour escaliers | oui |
| type de diabie de manutention | diabie à patins | pneumatique | air |
| charge | 250 kg | roulement | roulement à billes |
| largeur de pelle | 480 mm | Ø de roue | 260 mm |
| profondeur de pelle | 300 mm | matériau de jante | tôle d'acier |
| matériau | acier | poignée de sécurité | oui |
| matériau de finition | soudé | hauteur | 1315 mm |
| surface | finition peinture époxy | largeur | 570 mm |
| couleur | bleu gentiane // RAL5010 | garantie | 12 années |
| rabattable | non | Poids | 20 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 202871 |  | Patins glissants pour diabie à patins, en plastique |
| 500327 |  | Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149740 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |