

VARIOfit diable à patins

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 531488



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabie à patins

Pelle extra large

diable à patins

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1315 x 570 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	patins pour escaliers	oui
type de diabie de manutention	diabie à patins	pneumatique	air
charge	250 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	480 mm	Diamètre de roue	260 mm
profondeur de pelle	300 mm	matériau de jante	tôle d'acier
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1315 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	570 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	garantie	12 années
rabattable	non	Poids	20 kg

Accessoires

202871		Patins glissants pour diabie à patins, en plastique
500327		Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm