

Termékinformációk

16 85 125 SB

Univerzális csupaszítószerszám



- Plusz hosszvágóval
- Belső fekvésű, kicsavarható kés
- Huzalcsupaszító szerkezet 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² keresztmetszetekhez
- Integrált kábelvezetővel a hosszvágáshoz. Fix szigetelések (pl. halogénmentes) így könnyebben eltávolíthatók
- A használt összes Ø 8,0 - 13,0 mm-es (pl. NYM-kábel 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²) körszelvényű és nedves téri kábel köpenyének és szigetelésének eltávolítására alkalmas
- Elágazó- vagy elosztó dobozokban történő használathoz is
- Két héjú, felhajtható huzalcsupaszító szerkezem
- Nyitórugóval és zárókilincsel
- Rögzítő csipesz tárgyak biztonságos őrzéséhez
- Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű

AAA

Altalános

Cikkszám	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Súly	79 g
Méret	125 x 86 x 36 mm

Műszaki jellemzők

Huzalcsupaszító értékek egyes erekhez	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,2 — 4 mm ²
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 8 – 13 mm
kábeltípus	körszelvényű kábel, pl.: 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





