

Termékinformációk

25 05 140

Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (Rádiófogó)

DIN ISO 5745

- Alkalmas a megfogásokhoz és vágásokhoz a finommechanikában
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pófák
- Fogazott fogófelületek
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Egyenes pófák
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Altalános

Cikkszám	25 05 140
EAN	4003773035015
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	111 g
Méret	140 x 55 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,6 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	8,0 mm
Csúcs szélessége (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Pofa hossza (L3)	42,0 mm
Fejszélesség (W3)	15 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk