

## Broszura informacyjna

# 83 60 010

## Klucz nastawny do rur ze szczękami typu S

Z przyciskiem szybkiej regulacji

DIN 5234

- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Szybka i precyzyjna regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Wymagają użycia niewielkiej siły dzięki funkcji samoczynnego zamykania
- Bez ryzyka niezamierzonego przestawienia ramion szczypiec
- Wysoka odporność na zużycie dzięki dodatkowo hartowanym zębom
- Ulepszone cieplnie ramiona szczypiec zapewniają dużą wytrzymałość
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



### Ogólna

Nr art.	83 60 010
EAN	4003773075424
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	955 g
Wymiary	330 x 70 x 25 mm
Norma	DIN 5234
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 1 5/8 Cal
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 42 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	42 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 1 Cal
	25 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



