

Broszura informacyjna

97 52 20

Szczypce do zagniatania

Krótka konstrukcja

- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Wzmocnienie zastosowanej siły dzięki mechanizmowi dźwigniowemu zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Łatwe w obsłudze dzięki główce wygiętej pod kątem 20 stopni, niewielkiej wadze i rozmiarom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	97 52 20
EAN	4003773026853
Szczypce	czernione
Główka	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	380 g
Wymiary	195 x 77 x 20 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zastosowanie	Złącza typu KOAX/BNC/TNC do RG 58; 59; 62; 71; 223
Liczba gniazd	3
Zakres SW mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Tuleje (średnica)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

